


CONTRO-OPERAZIONI MOTORIZZATE SU DELTA



Opzione

Motorizzazione per utensili di contro-operazione e apparecchi.

Principio

Un nuovo blocco porta-utensili motorizzato, permette il montaggio di differenti tipi di apparecchi in contro-operazione.

Gli apparecchi motorizzati in contro-operazioni sono un eccellente complemento ai mandrini HF i quali consentono di realizzare operazioni leggere richiedendo tuttavia altissime velocità di rotazione dell'utensile. (argomento trattato nel Decomagazine n. 43).

Il blocco per utensili motorizzati permette di realizzare operazioni di foratura, fresatura e sfaldatura che abbisognano di una coppia più importante.

Gli apparecchi esistenti sono:

- Mandrino assiale diametro 25 mm per le operazioni di foratura, maschiatura e fresatura sul retro del pezzo nell'asse o scentrate.
- Unità di fresatura/sfaldatura trasversale per fresatura dei piatti e fenditura.

SPECIFICHE

Blocco motorizzato

Velocità massima degli utensili:
7000 giri/minuto – 2 velocità programmabili tramite funzione M

Potenza massima del motore: 0,75 kW

Costrizione: La sincronizzazione con il contro-mandrino non è possibile.

Mandrino assiale

Montaggio: Si possono montare tre mandrini simultaneamente sulle posizioni T52, T53 e T54

Serraggio: Pinze ER11/ESX12
Ø della coda 7 mm

Unità di fresatura/fenditura trasversale

Montaggio: T52 e/o T54 (massimo 2 unità)

Ø massimo della fresa: 30 mm

Regolazione: Aggiustaggio in altezza tramite distanziatori

Vincolo

Il montaggio del supporto e la motorizzazione devono essere effettuati «partenza fabbrica».


Gli utensili motorizzati non possono essere impiegati simultaneamente con mandrini HF.

Compatibilità

Delta 12 e 20 in versione 5 assi tipo II e III


Disponibilità

Apparecchi già disponibili «partenza fabbrica».



« Le prove confermano che i nostri oli da taglio permettono un aumento delle prestazioni sino al 40%. »

Daniel Schär
Resp. prodotti, Ingegnere Meccanico Dipl. Ing. FH



Volentieri Le mostriamo come!

www.blaser.com

E-Mail: utensililiquidi@blaser.com

Tel: +41 (0) 34 460 01 01